


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.463

Baies de colocation TS

État: 29.04.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.463 - Baies de colocation TS

Baies de colocation TS 8, avec 2 ou 4 domaines fonctionnels séparés.

Caractéristiques

Référence	DK 7831.463
Avantages	Ossature de baie soudée Portes avant et arrière ajourées sur une surface supérieure à 78% de la surface totale Verrouillage à 2 points Charnières réversibles, sans opération mécanique Introduction des câbles par le fond et le toit (en option) Possibilités de juxtaposition dans toutes les directions Charge statique maximale admissible 1000 kg
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre Montants 19", cadre de montage et châssis: zingués, chromatisés
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Portes en tôle d'acier avec aération, à l'avant et à l'arrière avec charnières à 180° Toit monobloc plein Pieds de nivellement Montants 19", profilés en L vissés sur châssis, à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur Mise à la masse prémontée de toutes les pièces plates Compartiments individuels, guidage des câbles cloisonné/séparé pour chaque compartiment Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 1.000 mm
Hauteur de montage pour les composants par porte	10 U

Caractéristiques

Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
Remarque concernant la référence	Délai de livraison sur demande
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	154 kg
EAN	4028177642737
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207