

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.713

Cadres de montage 19"

État: 05.08.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.713 - Cadres de montage 19" pour TS, baies modulaires et Basic CS

Pour l'équipement des niveaux avant et arrière 482,6 mm (19"), le cadre de montage soudé 482,6 mm (19") peut être fixé dans n'importe quelle position en profondeur.



Caractéristiques

Référence	DK 7856.713
Description produit	Le cadre de montage 19" soudé se fixe avec un réglage sur toute la profondeur et sert à équiper les surfaces de montage 19" à l'avant et à l'arrière. Les perforations de l'ossature TS se retrouvent sur la face latérale et sur la face arrière du cadre de montage permettant la fixation de nombreux accessoires et composants TS, comme les supports de câbles, les anneaux de guidage de câbles etc.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur	24 U
Charge admissible	Jusqu'à 10 000 N en charge statique uniformément répartie sur deux cadres de montage 19", en équipement complet.
Remarque	Une combinaison du cadre de montage 19" et de la plaque de ventilation n'est pas possible. Pour une ventilation active, nous conseillons d'utiliser un toit de ventilation modulaire.

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: TS 8 Armoire basic CS Baie modulaire CS Largeur: 600 mm Hauteur: 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	7.631
Poids brut	8.033
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177402355
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261