

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Cadres pivotants grand format, avec cache

État: 30.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm

Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".

Caractéristiques

Référence	SR 7858.100
Modèle	Modèle pour appareillage lourd, plan 19" décentré
Description produit	Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Cadre : zinguée Cache : laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation Avec kit de montage, pour armoires de 2000 mm de hauteur
Angle d'ouverture	130°
Consigne de montage	Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
Remarque	Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou 2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
Charge (statique) admissible	350 kg
Convient à	Type de coffret: TS VX SE Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unités de hauteur	40 U

Caractéristiques

Convient au type d'enveloppe	TS VX SE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	24,757 kg
Poids brut	26,06 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	DK Cadres pivotants pour L/H : 800x2000 mm, 40 U, modèle pour appareillage lourd, plan 19" décentré, charnières à 130°, pour TS, SE