Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.







Caractéristiques

DK 7859.080
PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
Profilé en aluminium, anodisé incolore
1⊠ 695mm
Prise Wago X-COM
2
3~
16 A
6
IP 20
Divers câbles de raccordement, également pour raccordement monophasé
Longueur: 1.695 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX IT Hauteur: ≥ 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.5
Poids brut	2.8
Numéro du tarif douanier	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Approbation

Explications Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3