


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.080

## PSM Zero-U-Space

État: 12.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.



## Caractéristiques

Référence	DK 7859.080
Description produit	PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
Matériaux	Profilé en aluminium, anodisé incolore
Longueur	1 695 mm
Type de raccordement (électrique)	Prise Wago X-COM
Nombre	2
Phases par alimentation	3~
Courant nominal (max.)	16 A
Emplacements de module (max.)	6
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Consigne de montage	Divers câbles de raccordement, également pour raccordement monophasé
Dimensions	Longueur: 1.695 mm

# Caractéristiques

---

Convient à	Type de coffret: VX IT Hauteur: $\geq 2.000$ mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.5
Poids brut	2.8
Numéro du tarif douanier	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------

---