


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7885.000

# Module de ventilation

État: 07.06.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7885.000 - Module de ventilation pour toit de ventilation modulaire, en deux parties

Système modulaire de ventilateurs pour toit de ventilation, convection active.

## Caractéristiques

Référence	DK 7885.000
Description produit	Pour la ventilation active : unité de ventilation entièrement précâblée avec câble de raccordement de 2,5 m, avec deux moteurs de ventilation et des découpes supplémentaires. Augmentation du débit d'air à l'aide d'un ventilateur additionnel.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Débit d'air des ventilateurs (en soufflage libre)	1514
Débit d'air par ventilateur (en soufflage libre)	160/180
Convient à	Largeur: < 800 mm Profondeur: < 600 mm
Plage de température de fonctionnement	-10 °C...55 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.696
Poids brut	2.896
Numéro du tarif douanier	84149000
EAN	4028177136632
ECLASS 8.0	27180716

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité