Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.120 Baie réseaux TX CableNet

État: 12.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



TX 7888.120 - Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.







Caractéristiques

Référence	TX 7888.120
Modèle	1ère génération
	avec fentes d'aération
	Avec panneaux latéraux
Avantages	Nouveau concept de toit en tôle : utilisation complète de la
	profondeur pour le câblage ainsi que la possibilité d'intégrer un
	module de ventilation
	Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
	Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux
	et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
	Installation de composants réseaux actifs et passifs possible grâce
	aux portes ajourées
	Charnières réversibles
	Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur
	personnalisé

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Matériau	Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière Ossature d'armoire avec portes et toit Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation Deux montants 19", avant et arrière Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130° Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 130° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi- cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Palette IPPC
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm
Unités de hauteur	47 U
Unités de hauteur	47 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	645 mm
Modèle	Avec panneaux latéraux
Design doors	avec fentes d'aération
Charge admissible	5000 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	138.7
Poids brut	146
Numéro du tarif douanier	94032080

© Rittal 2025

3

Caractéristiques

EAN	4028177963412
E-Number Sweden	E7238495
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025