
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.118

PDU basic




État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7979.118 - PDU basic

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU robuste avec distribution de courant compacte de base pour l'environnement IT.

Caractéristiques

Référence	DK 7979.118
Modèle	PDU Basic
Description produit	Distribution de courant pour système informatique. Grâce au PDU basic, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Un montage horizontal où vertical est possible (montage zéro U en vertical) en fonction du modèle de PDU.
Avantages	Lors du montage vertical, la fixation dans l'espace zéro U des baies Rittal VX IT ou TS IT peut être réalisée sans outil Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc) Kit de montage sans outil pour baies VX IT
Matériau	Profilé aluminium extrudé, anodisé Emplacements : plastique
Composition de la livraison	Verrouillage de fiche pour fiches CEI C14, C20 Matériel de fixation inclus
Options	Autres couleurs d'enveloppes possibles

© Rittal 2026

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 70 mm Longueur: 845 mm
Nombre de prises de courant et type	18 x C13 / 2 x C19
Tension nominale	230 V (AC)
Courant nominal (max.)	16 A
Puissance nominale	3,7 kW
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Type de raccordement (électrique)	CEI C20
Directives	Directive CEM 2014/30/UE Directive basse tension 2014/35/UE
Normes	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Plage de température de fonctionnement	5 °C...50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %
Plage de température de stockage	-20 °C...70 °C
Convient à	Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.200 mm Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 1.200 mm Type de coffret: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,1 kg
Poids brut	2,2 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
ETIM 9	EC002762

Caractéristiques

ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Description produit	DK PDU basic, bandeau de distribution d'énergie classique, LHP : 44x845x70, CEI 60320 : 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, CEI C20

Approbation

Explications	Déclaration de conformité