



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.815 PDU UK basic

État: 23.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.815 - PDU UK basic

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.



Caractéristiques

Référence	DK 7979.815
Modèle	Basic UK
Description produit	Distribution de courant compacte haut de gamme pour baies réseaux et serveurs IT. En fonction du modèle, de multiples fonctions de gestion pour la mesure et la surveillance de la puissance sont possibles.
Avantages	Kit de montage sans outil pour baies VX IT Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
Caractéristiques techniques	Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc) Disjoncteurs compacts (16 A - type Carling)
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé noir Emplacements : plastique
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Options	Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 70 mm Longueur: 1.495 mm
Nombre de prises de courant et type	16 x BS 1363 / 4 x C19
Prises	16 x BS 1363 4 x C 19
Courant nominal (max.)	32 A
Puissance nominale	7,4 kW
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	CEE
Directives	Directive CEM 2014/30/UE Directive basse tension 2014/35/UE
Normes	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Plage de température de fonctionnement	5 °C...50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient à	Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 1.800 mm Type de coffret: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4 kg
Poids brut	5 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Description produit	DK PDU basic UK, bandeau de distribution d'énergie classique, LHP : 44x1495x70 mm, CEI 60 320 : 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------