

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147

Coffrets électriques AX

État: 24.12.2025 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 7993.147 - Coffrets électriques AX Standard du groupe Volvo Cars

Modifié en coffret de commande, dimensions 760 x 760 x 300 mm avec tiroir-clavier intégré.

Caractéristiques

Référence	AX 7993.147
Description produit	Coffret électrique sur base AX 1073.000 en tôle d'acier constitué d'un corps monobloc soudé aux rebords repliés avec gouttière de protection sur tout le pourtour de l'ouverture de porte, panneau arrière avec renforts pour pattes de fixation murale. Base du coffret avec plaque passe-câbles en tôle d'acier. Porte avec joint d'étanchéité en polyuréthane moulé « in situ », bandeaux perforés verticaux sur l'intérieur de la porte avec raccordement de mise à la masse, charnières vissées. Plaque de montage : avec perçage en trou de serrure pour la mise à la masse, avec graduations sérigraphiées, fixée par des écrous hexagonaux.
Matériau	Tôle d'acier Fenêtre vitrée : verre sécurit trempé, 3,0 mm
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	La porte a une fenêtre vitrée en verre sécurit trempé (ESG) en partie supérieure, épaisseur 3 mm, la surface visible est de 543 x 345 mm Derrière la fenêtre vitrée est monté un support VESA (pour le montage par le client d'un écran TFT, conformément au plan X198471) à l'aide d'une équerre en forme de U 10 perçages Ø 22,5 mm se trouvent en-dessous de la fenêtre vitrée Un tiroir-clavier avec tapis de souris intégré est monté en-dessous des perçages Sur le support de tapis pour souris repose une plaque en plastique de 8 mm d'épaisseur et de largeur 260 mm pour 206 mm de hauteur

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 760 mm Hauteur: 760 mm Profondeur: 300 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids brut	41.5
EAN	4028177962552