

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.175

# Coffrets électriques AX

État: 09.07.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.175 - Coffrets électriques AX Standard du groupe BMW AG

Valable dans toutes les usines BMW. Armoire inférieure comme répartiteur 24 V ou 400 V, dimensions 800 x 900 x 400 mm, plus socle de 200 mm, pour Technologie Karosseriebau TKB.

## Caractéristiques

|                     |  |
|---------------------|--|
| Référence           | AX 7993.175  |
| Description produit | Valable dans toutes les usines BMW. Armoire inférieure comme répartiteur 24 V ou 400 V, dimensions 800 x 900 x 400 mm, plus socle de 200 mm, pour Technologie Karosseriebau TKB. |
| Matériau            | Tôle d'acier   |
| Couleur             | Coffret : RAL 7035<br>Socle : RAL 9005   |

# Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Composition de la livraison | <p>Toit à l'arrière avec quatre perçages de fixation pour bras porteur, obturés par des bouchons, à l'intérieur avec plaque de renfort et quatre écrous à river M6 sous les perforations du toit</p> <p>Porte avec poignée Confort 2435.100 montée avec dispositif de verrouillage à panneton double 2466.000</p> <p>Base avec découpe pour l'introduction des câbles, recouverte d'une plaque passe-câbles en plusieurs parties avec brosses passe-câbles</p> <p>Socle d'une hauteur de 200 mm 2820.082, constitué de quatre pièces d'angle, de deux plaques superposées d'une hauteur de 100 mm à l'avant et d'une plaque d'une hauteur de 200 mm à l'arrière une plaque de socle latérale 2820.420 d'une hauteur de 200 mm est montée à droite et à gauche</p> <p>La porte est connectée au point inférieur de mise à la masse du coffret à l'aide d'une tresse de masse 2412.316</p> <p>Le renfort de toit est connecté au point supérieur de mise à la masse du coffret à l'aide d'une tresse de masse 2412.316 une tresse de masse 2412.316, montée au point de mise à la masse, doit être connectée au cadre de montage Lütze qui reste à monter par le client</p> <p>sans plaque de montage</p> <p>Lampe à diodes 2500.220 (livrée non montée)</p> <p>Câble de raccordement pour l'alimentation des lampes à diodes 2500.410 (joint séparément)</p> <p>Contact de porte 2500.460 (livré non monté)</p> <p>Équerre de montage 4597.000 pour le montage du contact de porte (livré non monté)</p> |
| Domaines d'application      | Distribution 24 V   |
| Dimensions                  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 900 mm<br>Profondeur: 400 mm  |
| Hauteur avec socle          | 1 ⓧ 100mm   |
| Unité d'emballage           | 1 p.  |
| Poids net                   | 50  |
| Poids brut                  | 52.8  |
| Numéro du tarif douanier    | 94032080  |
| EAN                         | 4028177960114   |