Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8100.700 Roulettes de transport

État: 14.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



VX 8100.700 - Roulettes de transport pour socles VX

À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.

Caractéristiques

Référence	VX 8100.700
Description produit	À accrocher sur la pièce d'angle des socles de 100 ou 200 mm de hauteur.
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
Clearande floor	100 mm
Charge admissible	Charge dynamique max. en utilisant 4 roulettes doubles orientables (armoire individuelle) : 3000 N
Poids/UE	8,38 kg
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	7.98
Poids brut	8.38
Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177921542
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

© Rittal 2025