


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.680 Entretoise

État: 10.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.680 - Entretoise pour armoires VX, TS, VX SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+

La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.



Caractéristiques

Référence	TS 8601.680
Description produit	La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre à la base de l'armoire pour augmenter la stabilité. Pour les armoires plus profondes, la partie arrière est extensible pour être revissée. A visser au sol et à l'armoire avec des encoches de montage latérales, à l'avant et à l'arrière. Possibilité de fixer des roulettes ou des pieds de nivellement sur les écrous soudés M12.
Avantages	Pour augmenter la stabilité Réglable à la profondeur de l'armoire
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7015
Composition de la livraison	1 traverse gauche 1 traverse droite
Possibilités de montage	À visser au sol et à l'armoire avec des encoches de montage latérales, à l'avant et à l'arrière Les traverses des refroidisseurs d'eau Blue e+ peuvent être utilisées au niveau du socle
Remarque	Assurer la stabilité requise.

Caractéristiques

Dimensions	Hauteur: 70 mm
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE TP PC IW Profondeur: = 600 mm = 800 mm
Convient à la profondeur	600 mm 800 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	10 kg
Poids brut	10,139 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Description produit	TS Entretoise réglable, pour profondeur : 600/800 mm