

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.685 Porte vitrée

État: 13.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.685 - Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | TS 8610.685 |
| Description produit | A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière. |
| Matériau | Cadre : profilé en aluminium extrudé Pièces d'angle : fonte de zinc Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | Cadre : RAL 7035 Pièces d'angle : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Cadre de porte vitrée en verre sécurit Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces) |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 1.640 mm |
| Hauteur de fenêtre vitrée | 1 ☒ 640mm |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Consigne de montage | Pour le montage à la place du panneau arrière, les serrures sont nécessaires |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Convient à | Type de coffret: TS TS IT VX SE Largeur: = 600 mm Hauteur: = 1.800 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 12.9 |
| Poids brut | 13.4 |
| EAN | 4028177693821 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |