

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.800 Porte vitrée

État: 21.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.800 - Porte vitrée pour TS 8

Porte vitrée pour TS 8, en remplacement d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.



Caractéristiques

Référence	TS 8610.800
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Pièces d'angle : fonte de zinc Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 7015
Composition de la livraison	Cadre de porte vitrée en verre sécurit Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces) Surface vitrée : L – 140 mm, H – 160 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 640 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 1.840 mm
Hauteur de fenêtre vitrée	1 840 mm

Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: DK-TS TS 8 SE Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	33,25 kg
Poids brut	35 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ECLASS 8.0	27182204
