

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.070

Poignée Confort

État: 17.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.070 - Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la poignée par encliquetage.



Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| Référence | TS 8611.070 |
| Modèle | pour serrures semi-cylindriques |
| Description produit | La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement. |
| Matériaux | Fonte de zinc |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |
| Consigne de montage | Un adaptateur de poignée est requis pour le montage sur porte vitrée des armoires électriques TS, VX SE, des portes inférieures des armoires PC et des portes design des stations de travail industrielles IW |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm |

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Convient au type d'enveloppe | TS TS IT VX SE Porte d'armoire PC IW TS 8 en acier inoxydable SE en acier inoxydable EL en 3 parties 18 - 21 U Coffrets muraux AX en 3 parties |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.53 |
| Poids brut | 0.58 |
| Numéro du tarif douanier | 83024110 |
| EAN | 4028177211926 |
| E-Number Sweden | E7239718 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
