
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






TS 8612.410 Platine de montage


État: 11.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)




TS 8612.410 - Platine de montage

Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire.







Caractéristiques

| Référence | TS 8612.410 |
|---|---|
| Modèle | A visser – grand format |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Vis incluses |
| Possibilités de montage | Pour toutes les armoires et tous les rails dotés de perforations au pas de 25 mm Bandeau perforé de porte Dans les AX en matière plastique, sur les plots de fixation dans la porte |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0.584 |
| Poids brut | 0.676 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 2,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 83024200 |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| EAN | 4028177230897 |
|-----------------|---------------|
| E-Number Sweden | E7239790 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |

© Rittal 2025 3