


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.520

Châssis TS 23 x 73 mm

État: 25.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.520 - Châssis TS 23 x 73 mm

Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.



Caractéristiques

Référence	TS 8612.520
Description produit	Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Possibilités de montage	Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
Convient à	Type de coffret: le niveau de montage intérieur Largeur/profondeur: 1.200 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	5,128 kg
Poids brut	5,396 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Caractéristiques

Description produit

TS Rails de montage 23 x 73 mm, pour le niveau de montage
intérieur : L/P : 1200 mm