

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.660**

**Châssis de montage TS 45 x 88 mm**

État: 23.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.660 - Châssis de montage TS 45 x 88 mm

Les équipements lourds sont supportés par le montage direct sur les faces intérieures (p. ex. toit). L'armoire peut ainsi être vissée solidement à la machine grâce au montage latéral ou à l'arrière.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | TS 8612.660   |
| Modèle                      | pour le niveau de montage intérieur   |
| Description produit         | Les équipements lourds sont supportés par le montage direct sur les faces intérieures (p. ex. toit). L'armoire peut ainsi être vissée solidement à la machine grâce au montage latéral ou à l'arrière. Le double profilé avec 11 rangées de perforations offre une multitude de possibilités pour réaliser l'aménagement intérieur. |
| Matériau                    | Tôle d'acier  |
| Finition                    | Zinguée   |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus   |
| Possibilités de montage     | Sur les profilés horizontaux et verticaux des armoires TS, VX SE  |
| Convient à                  | Type de coffret: le niveau de montage intérieur<br>Largeur/profondeur: 600 mm   |
| Unité d'emballage           | 2 p.  |
| Poids net                   | 2,8 kg  |
| Poids brut                  | 3,02 kg   |
| Numéro du tarif douanier    | 73269098  |
| ETIM 9                      | EC002625  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27189234

---

Description produit

TS Rails de montage 45 x 88 mm, pour niveau de montage intérieur :  
pour L/P : 600 mm