

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.000

Porte vitrée

État: 10.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.000 - Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8618.000 |
| Description produit | A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière. |
| Matériau | Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces) |
| Code IK | IK08 |
| Remarque | Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires. |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Convient à | Type de coffret: VX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 1.800 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 12,4 kg |
| Poids brut | 13 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Caractéristiques

Description produit

VX Porte vitrée, LH : 600x1800 mm

Approbation

Approbation

UL + C-UL - FTTA

Certificats

Indice de protection