


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.020

Porte vitrée

État: 15.09.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.020 - Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Caractéristiques

Référence	VX 8618.020
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
Code IK	IK08
Remarque	Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: VX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13.5
Poids brut	14.2
EAN	4028177921054
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Approbation

Approbation

UL + C-UL - FTTA

Certificats

Indice de protection