


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.250

### Poignée Confort VX

État: 09.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8618.250 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.



## Caractéristiques

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                        | VX 8618.250                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle                           | pour serrures semi-cylindriques                                                                                                                                                                                                                   |
| Avantages                        | La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter |
| Matériaux                        | Fonte de zinc                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarque concernant la référence | Poignées prévues pour le montage de serrures semi-cylindrique de 40 ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252)                                                                                                                       |
| Verrouillage                     | Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm                                          |
| Convient au type d'enveloppe     | VX<br>VX IT                                                                                                                                                                                                                                       |

# Caractéristiques

---

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Type selon la norme UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
| Unité d'emballage          | 1 p.              |
| Poids net                  | 0.68              |
| Poids brut                 | 0.686             |
| Numéro du tarif douanier   | 83024110          |
| EAN                        | 4028177921788     |
| ETIM 9                     | EC000327          |
| ECLASS 8.0                 | 27409217          |

# Approbation

---

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
|-------------|----------------------------------------|