

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.280 Poignée Confort VX

État: 10.07.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.280 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.



## Caractéristiques

Référence	VX 8618.280
Modèle	pour serrures semi-cylindriques
Avantages	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau	Fonte fine d'acier inoxydable
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	VX VX IT
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,9 kg

# Caractéristiques

---

Poids brut	0,966 kg
Numéro du tarif douanier	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Description produit	VX Poignée Confort pour serrures semi-cylindriques, en acier inoxydable

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
-------------	--