## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





État: 07.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# VX 8618.280 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

#### Caractéristiques

Référence	VX 8618.280
Modèle	pour serrures semi-cylindriques
Avantages	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement.  Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau	Fonte fine d'acier inoxydable
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	VX VX IT
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.9
Poids brut	0.966
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177921801
ETIM 9	EC000327

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

ECLASS 8.0 27409217

## Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025

3