

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.520

Cadre pivotant petit format

État: 29.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.520 - Cadre pivotant petit format pour armoires VX, VX SE, AX et armoires de 600 mm et 800 mm de largeur

Pour le montage des équipements 19".



Caractéristiques

Référence	VX 8619.520
Description produit	Pour le montage des équipements 19".
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	2 charnières à 130° Avec dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Remarque	Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire. Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation. Sur les profils des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Remarque concernant la référence	Le kit de montage AX est requis en complément pour le montage dans l'AX

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX VX SE AX Largeur: = 600 mm = 800 mm Hauteur: ≥ 600 mm
Convient au type d'enveloppe	VX VX SE
Unités de hauteur	9 U
Convient au type d'enveloppe	VX VX SE AX
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,168 kg
Poids brut	3,483 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	VX Cadre pivotant petit format pour largeur : 600/800 mm, 9 U