
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8619.530 Cadre pivotant petit format

État: 01.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



VX 8619.530 - Cadre pivotant petit format pour armoires VX, VX SE, AX et armoires de 600 mm et 800 mm de largeur

Pour le montage des équipements 19".





Caractéristiques

| Référence | VX 8619.530 |
|----------------------------------|--|
| Description produit | Pour le montage des équipements 19". |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | 2 charnières à 130° |
| | Avec dispositif de verrouillage à panneton double |
| | Matériel pour la fixation sur le kit de montage |
| Remarque | Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du |
| | cadre pivotant est nécessaire. |
| | Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en |
| | fonction de la situation. |
| | Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en |
| | association avec un rail d'adaptation VX |
| | Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de |
| | montage |
| Remarque concernant la référence | Le kit de montage AX est requis en complément pour le montage dans l'AX |
| | |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Convient à | Tuna da coffrat: VV |
|------------------------------|-------------------------------|
| Convient a | Type de coffret: VX VX SE |
| | AX |
| | |
| | Largeur: = 600 mm = 800 mm |
| | – 600 mm Hauteur: ≥ 760 mm |
| | Hauteur. 2 700 mm |
| Convient au type d'enveloppe | VX |
| | VX SE |
| Unités de hauteur | 12 U |
| Convient au type d'enveloppe | VX |
| | VX SE |
| | AX |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3.578 |
| Poids brut | 3.925 |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177919594 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3