

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.540

# Cadre pivotant petit format

État: 22.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.540 - Cadre pivotant petit format pour armoires VX, VX SE, AX et armoires de 600 mm et 800 mm de largeur

Pour le montage des équipements 19".



## Caractéristiques

Référence	VX 8619.540
Description produit	Pour le montage des équipements 19".
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	2 charnières à 130° Avec dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Remarque	Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire. Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation. Sur les profils des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à	Type de coffret: VX VX SE Largeur: = 600 mm = 800 mm

# Caractéristiques

Convient au type d'enveloppe	VX VX SE
Unités de hauteur	15 U
Convient au type d'enveloppe	VX VX SE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,942 kg
Poids brut	4,142 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	VX Cadre pivotant petit format pour largeur : 600/800 mm