Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8620.090 Plaques de socle ajourées

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



VX 8620.090 - Plaques de socle ajourées pour socles VX

Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Spécialement dans les applications comme p. ex. la distribution d'énergie, dans lesquelles les plaques passe-câbles ne sont pas utilisées dans les armoires électriques, il est possible d'obtenir une circulation de l'air importante dans l'armoire électrique. Des solutions de surélévation du toit ainsi que des toits spéciaux avec ouvertures d'aération sont disponibles pour l'aération des armoires électriques. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques ajourées. Grâce à la totale symétrie des socles VX, les plaques ajourées peuvent être montées à l'avant, à l'arrière ou latéralement sur les pièces d'angle.

Caractéristiques

| Référence | VX 8620.090 |
|-----------------------------|---|
| Description produit | Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Spécialement dans les applications comme p. ex. la distribution d'énergie, dans lesquelles les plaques passe-câbles ne sont pas utilisées dans les armoires électriques, il est possible d'obtenir une circulation de l'air importante dans l'armoire électrique. Des solutions de surélévation du toit ainsi que des toits spéciaux avec ouvertures d'aération sont disponibles pour l'aération des armoires électriques. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques ajourées. Grâce à la totale symétrie des socles VX, les plaques ajourées peuvent être montées à l'avant, à l'arrière ou latéralement sur les pièces d'angle. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Dimensions | Hauteur: 100 mm |
| Convient à | Type de coffret: VX TX CableNet Largeur/profondeur: 600 mm |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1, 12 |
| Poids/UE | 1,3 kg |
| Unité d'emballage | 2 p. |

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

| Poids net | 1 |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177922433 |
| E-Number Sweden | E3465079 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |

Approbation

Approbation UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3