


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8800.750**

**Goulotte de câblage**

État: 13.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8800.750 - Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.



## Caractéristiques

Référence	TS 8800.750
Modèle	pour plaques de montage pour le montage dans les perforations VX
Description produit	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.
Matériau	PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Couleur	Proche RAL 7030
Composition de la livraison	Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm

# Caractéristiques

Possibilités de montage	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage  Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage $\pm 0$ mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire.
Remarque	Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Dimensions	Largeur: 30 mm Profondeur: 80 mm Longueur: 2.000 mm
Unité d'emballage	24 p.
Poids net	21.312
Poids brut	22.437
Numéro du tarif douanier	39259020
EAN	4028177445444
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---