
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.752 Goulotte de câblage

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



TS 8800.752 - Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.





Caractéristiques

TS 8800.752
pour plaques de montage pour le montage dans les perforations VX
Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.
PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Proche RAL 7030
Goulotte de câbles avec couvercle
5,5 mm
4,5 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Possibilités de montage	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage
	Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage ±0 mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les
	goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire.
Remarque	Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Dimensions	Largeur: 60 mm
	Profondeur: 80 mm
	Longueur: 2.000 mm
Unité d'emballage	18 p.
Poids net	23.976
Poids brut	25.235
Numéro du tarif douanier	39259020
EAN	4028177445468
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approbation

Explications	Déclaration de conformité	
	Déclaration de conformité UK	

© Rittal 2025 3