
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.754 Goulotte de câblage

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



TS 8800.754 - Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.





Caractéristiques

Référence	TS 8800.754	
Modèle	pour plaques de montage pour le montage dans les perforations VX	
Description produit	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.	
Matériau	PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible Résistance thermique jusqu'à +60°C	
Couleur	Proche RAL 7030	
Composition de la livraison	Goulotte de câbles avec couvercle	
Bar width	5,5 mm	
Slot width	4,5 mm	

© Rittal 2025

Caractéristiques

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature	
rmoire (position de montage ±0 mm), les goulottes de câblage	
ontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les	
ottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire.	
otte de câblage de 100 mm pour le montage sur les montants caux des armoires juxtaposées	
être recoupé pour les autres dimensions.	
eur: 100 mm	
ondeur: 80 mm	
ueur: 2.000 mm	
5	
3	
9020	
177445482	
0012	
0703	

Approbation

Explications	Déclaration de conformité	
	Déclaration de conformité UK	

© Rittal 2025 3