

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.570

Portes partielles

État: 12.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.570 - Portes partielles pour armoires électriques juxtaposables TS

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.



Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| Référence | TS 8801.570 |
| Modèle | avec verre sécurit trempé de 3 mm |
| Description produit | Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort. |
| Matériau | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm |
| Couleur | RAL 7035 |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Composition de la livraison | Traverse de séparation Charnières Butées de porte Matériel de fixation inclus |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec une armoire complète |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 6,08 kg |
| Poids brut | 6,4 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |