

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8881.500**

**Armoires électriques juxtaposables  
TS 8**

État: 03.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8881.500 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.



## Caractéristiques

|           |   |
|-----------|---|
| Référence | TS 8881.500   |
| Matériau  | Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Toit : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm<br>Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm<br>Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition  | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées                             |
| Couleur   | RAL 7035  |

# Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Composition de la livraison                | Ossature d'armoire<br>Porte(s)<br>Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Toit<br>Panneau arrière<br>4 anneaux de transport<br>Serrure : panneton double de 3 mm<br>Plaques passe-câbles<br>Plaque de montage<br>2 rails de montage TS 18 x 38 mm<br>2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire |
| Dimensions                                 | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 1.800 mm<br>Profondeur: 600 mm   |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 1.696 mm  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529   | IP 55  |
| Indice de protection NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type selon la norme UL 50E                 | Type 1<br>Type 12  |
| Code IK                                    | IK09   |
| Nombre de portes                           | 2  |
| 2 supportstrips in depth                   | Oui  |
| Matériau de base                           | Tôle d'acier   |
| Unité d'emballage                          | 1 p.   |
| Poids net                                  | 119,8 kg   |
| Poids brut                                 | 124,8 kg   |
| Numéro du tarif douanier                   | 94032080   |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101   |

# Caractéristiques

---

Description produit

TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x1800x600 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec deux portes à l'avant

# Approbation

---

Approbation

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

Certificats

Finition

Explications

Déclaration fabricant  
Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK