


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300 Supports OM

État: 11.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.300 - Supports OM sans dispositif de contact

Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Référence | SV 9340.300 |
| Modèle | sans dispositif de contact |
| Description produit | Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe. |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | Châssis : RAL 7035 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Type de rail porteur | sans cadre porteur, 2 x TS 45D |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Dimensions | Largeur: 45 mm Hauteur: 208 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 2 / 10 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |
| Homologations | UL |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,153 kg |
| Poids brut | 0,202 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Description produit | Support OM |

Approbation

Approbation

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK