


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.300 Supports OM

État: 02.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.300 - Supports OM sans dispositif de contact

Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.

## Caractéristiques

Référence	SV 9340.300
Modèle	sans dispositif de contact
Description produit	Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de rail porteur	sans cadre porteur, 2 x TS 45D
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 45 mm Hauteur: 208 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Homologations	UL
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,153 kg
Poids brut	0,202 kg
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Description produit	Support OM

# Approbation

---

Approbation

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK