Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.525

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 15.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

RX 9360.525 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 400 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine 60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 145 mm. Grâce au concept Easy-Fix, le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Le départ de lignes s'effectue par le haut ou par le bas après une simple manipulation.







Caractéristiques

Référence	RX 9360.525
Modèle	Easy Fix
Avantages	Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Composition de la livraison	Avec 3 recouvrements de bornes

Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp	8 kV
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui	pour une épaisseur de barre de 5 mm: 800 V pour une épaisseur de barre de 10 mm: 1.000 V
Taux de contamination	3
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Section	29 mm² 6 mm²
Marques concernées (type)	Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Puissance dissipée max.	19,5 W
Fréquence de l'oscillation de base	50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Plage de température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Dimensions	Largeur: 145 mm Hauteur: 325,8 mm
Résistance au feu	22,239 MJ/m²
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	4 kg
Poids brut	4,298 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	1,652
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	19,01
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
Description produit	RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration