


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.525

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 14.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.525 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 400 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine 60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 145 mm. Grâce au concept Easy-Fix, le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Le départ de lignes s'effectue par le haut ou par le bas après une simple manipulation.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.525
Modèle	Easy Fix
Avantages	<p>Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau</p> <p>Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisément à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm</p> <p>Prémontage rapide et aisément des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique</p>
Matériaux	<p>Polyamide (PA 6)</p> <p>Tenue au feu selon la norme UL 94</p>
Couleur	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Composition de la livraison	Avec 3 revêtements de bornes
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp	12 kV

Caractéristiques

Tension nominale	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui	1 000V
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	29 x 6 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Marques concernées (type)	Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base	50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Plage de température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Dimensions	Largeur: 145 mm Hauteur: 325,8 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4
Poids brut	4.298
Taux de cuivre (kg / pièce)	1.652

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 85369095

EAN 4028177997127

ETIM 9 EC001531

Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)

Explications Déclaration de conformité