Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9616.000

# Adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

État: 15.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9616.000 - Adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9616.000 |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Câbles de raccordement (AWG) | AWG 10 |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Courant nominal max. | 40 A |
| Dimensions | Largeur: 54 mm<br>Hauteur: 160 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 1 / 7,5 mm |
| Marques concernées (type) | Schneider Electric<br>Siemens<br>GV3 max. 40 A<br>3RV10 31 max. 40 A |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,27 kg |
| Poids brut | 0,32 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,046 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 40A |

© Rittal 2026

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |