Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9629.010 Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9629.010 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9629.010
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 12
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	25 A
Dimensions	Largeur: 90 mm Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 7,5 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.42
Poids brut	0.515
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.041
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177240209
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025