

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9629.010

Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

État: 31.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9629.010 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9629.010
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 12
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	25 A
Dimensions	Largeur: 90 mm Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 7,5 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,42 kg
Poids brut	0,515 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,041
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptateur d'appareil 25A Mini-PLS

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---