Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.360 Adaptateurs d'appareillage

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

INFRASTRUCTURE

SV 9635.360 - Adaptateurs d'appareillage tripolaire

Pour monter des disjoncteurs.

Caractéristiques

SV 9635.360
Confort
Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94
RAL 7035
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
45 A
600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
3 pôles
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
AWG 8
100 mm
1 / 10 mm
réglable
Largeur: 45 mm Hauteur: 160 mm Profondeur: 34,5 mm
4 p.
0.64
0.683

© Rittal 2025

Caractéristiques

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.062
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177817326
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3