

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.373

# Adaptateurs d'appareillage

État: 03.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.373 - Adaptateurs d'appareillage unipolaire

Pour monter des disjoncteurs.

## Caractéristiques

Référence	SV 9635.373
Modèle	L3
Mode de fonctionnement	Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 7035
Remarque	Différents types d'adaptateurs sont nécessaires en fonction du raccordement de phase souhaité Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Courant nominal max.	16 A
Tension nominale	690 V (AC), 1~
Nombre de pôles	1 pôle
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 14
Longueur du câble de raccordement	100 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 10 mm
Type de rail porteur	fixe
Dimensions	Largeur: 18 mm Hauteur: 160 mm Profondeur: 35 mm
Unité d'emballage	6 p.
Poids net	0,3 kg
Poids brut	0,382 kg

# Caractéristiques

---

Taux de cuivre (kg / pièce)	0,009
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	SV Dispositif p sersvge plusieurs coffrets App.adap L3(16A) B=18mm 18mm

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK