



SV 9666.430 - Module pour sectionneurs de puissance

Pour recevoir des disjoncteurs de puissance usuels du marché jusqu'à 250 A ou 630 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9666.430
Description produit	Ils permettent de recevoir tous les disjoncteurs de puissance courants des marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Recouvrement plombable.
Matériau	Couvercle : Polystyrène Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 250 mm Hauteur: 300 mm
Taille	Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1 Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Marques concernées (type)	ABB (T1, T2, T3) Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2) Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250) Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,2 kg
Poids brut	1,297 kg
Numéro du tarif douanier	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Description produit	Module disjoncteurs de puissance

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK