

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.440

Module pour sectionneurs de puissance

État: 31.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.440 - Module pour sectionneurs de puissance

Pour recevoir des disjoncteurs de puissance usuels du marché jusqu'à 250 A ou 630 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9666.440
Description produit	Ils permettent de recevoir tous les disjoncteurs de puissance courants des marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Recouvrement plombable.
Matériau	Couvercle : Polystyrène Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 500 mm Hauteur: 450 mm
Taille	Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2 Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Marques concernées (type)	ABB (T4, T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX400, NSX630) Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,53 kg
Poids brut	2,54 kg
Numéro du tarif douanier	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Description produit	SV Module de disjoncteur de puissance (ISV), 2 unités de largeur (500 mm), 3 unités de hauteur (450 mm)

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK