
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.707 Profilés de montage ISV

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9666.707 - Profilés de montage ISV pour armoires VX

Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS/SE.

Caractéristiques

| Référence | SV 9666.707 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description produit | Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans l'armoire |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Dimensions | Hauteur: 1.050 mm |
| Taille | Unités de hauteur (U) de 150 mm: 7 |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 2.45 |
| Poids brut | 2.46 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 9,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177691537 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

© Rittal 2025