


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9666.712**

**Profilés de montage ISV**

État: 02.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.712 - Profilés de montage ISV pour armoires VX

Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS/SE.

## Caractéristiques

Référence	SV 9666.712
Description produit	Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans l'armoire.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Dimensions	Hauteur: 1.800 mm
Taille	Unités de hauteur (U) de 150 mm: 12
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	4,106 kg
Poids brut	4,305 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	Profilé de montage pour armoires TS8 12U