


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.757

## Profilés de montage ISV

État: 22.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9666.757 - Profilés de montage ISV pour coffrets électriques AX

Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les coffrets électriques AX / AE.

## Caractéristiques

Référence	SV 9666.757
Description produit	Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans le coffret électrique.
Matériaux	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Dimensions	Hauteur: 1.050 mm
Taille	Unités de hauteur (U) de 150 mm: 7
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	1,248 kg
Poids brut	1,448 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	SV Profilé de montage (ISV), 7 U (1050 mm), pour AE