


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.932 Kit de montage ISV

État: 18.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.932 - Kit de montage ISV pour armoires VX

Pour le montage de modules d'équipement intérieur ISV dans des armoires électriques VX.



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|---|
| Référence | SV 9666.932 |
| Description produit | Pour le montage de modules d'équipement ISV dans des armoires. |
| Matériau | Support d'ossature de montage : tôle d'acier zinguée Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée Protection latérale contre les contacts : PVC |
| Composition de la livraison | Support d'ossature de montage Protection contre les contacts Matériel de fixation inclus |
| Taille | Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2 Unités de hauteur (U) de 150 mm: 11 |
| Pour référence(s) | 8457.000 8684.000 8685.000 8686.000 |
| Remarque concernant la référence | Accessoires indispensables : profilé de montage 9666.711, bandeau de montage perforé 8612.400 |
| Convient à | Type de coffret: VX Largeur: 600 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 400 mm 500 mm 600 mm |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 6,6 kg |
| Poids brut | 7 kg |
| Numéro du tarif douanier | 83024900 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Description produit | ISV Kit de montage, 2 UL (500 mm), 11 U (1650 mm), (LH : 600x1800 mm) |

Approbation

Explications

Déclaration de conformité UK