
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SV 9673.456 Cloisons fonctionnelles

État: 17.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9673.456 - Cloisons fonctionnelles avec passage pour des jeux de barres verticaux

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux.



Caractéristiques

D.(()	01/0670 456
Référence	SV 9673.456
Modèle	Avec ouïes d'aération
Description produit	Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux. Associées aux modules de panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 3 ou 4.
Matériau	Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition	Zinguée
Découpe de montage	Largeur:412 mm Profondeur:201 mm
For compartment depth	600 mm
Consigne de montage	2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions	Largeur: 506 mm Profondeur: 588 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	7.976

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Poids brut	8.395
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177571037
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025 3