



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.458

Cloisons fonctionnelles

État: 18.03.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.458 - Cloisons fonctionnelles avec passage pour des jeux de barres verticales

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticales.



Caractéristiques

Référence	SV 9673.458
Modèle	Avec ouïes d'aération
Description produit	Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticales. Associées aux modules de panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 3 ou 4.
Matériau	Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition	Zinguée
Découpe de montage	Largeur: 412 mm Profondeur: 201 mm
For compartment depth	800 mm
Consigne de montage	2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions	Largeur: 506 mm Profondeur: 788 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	12 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	Cloison fonctionnel. horizontale ajourée